

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/2Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Tuoteluokka	250

**Kuvas****Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

Varren Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Kääntöterienkoko	15
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	29 mm
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	120 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	15 mm
Terien lkm Z	2
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229714