

**KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M5N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Tuoteluokka	24D

**Kuvaus****Käyttö:**

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

**Tekninen kuvaus**

suurin upotussyvyys l	10 mm
Vähimmäis- $\varnothing$ $d_{min}$	5,3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (1,0 Nm)
DIN-lieriökanta-ruuveille	M5
Varren $\varnothing$ $D_s$ h6	16 mm
Lasku- $\varnothing$ $D_1$ H13	10 mm
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	10-010 / 110
Terien lkm Z	1
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	1
Kokonaispituus $L_{ges}$	80 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

---

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1

239652 6IP1