

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattu ja hiottuja.

Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,17 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,17 mm
tyyppi	ST900
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-kääntöterä	OFMT 050405 TR
Laji	HB7525

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	350 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	160 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		