

**Garant****TwinCut-tasojyrsin 45° normaali jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213415 63/5   |
| GTIN         | 4045197605498 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Alkaen Ø:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

**Käyttö:**

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

**Varaosa:**

Aluslevyruuvi nro 219899. Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

**Tekninen kuvaus**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Terän Ø D <sub>c</sub>   | 63 mm  |
| Aluslevyn kiinnitysruuvi | 219899 |
| Aluslevy                 | 219897 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| kokonaispituus $L_{ges}$ SN.U-terille           | 40 mm                 |
| suurin ulko- $\emptyset$ $D_{max}$ ON.U-terille | 74,8 mm               |
| suurin ulko- $\emptyset$ $D_{max}$ SN.U-terille | 78,2 mm               |
| Kiinnitysreiän $\emptyset$                      | 22 mm                 |
| Kääntöterä-ruuvisarja                           | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Sopiva kääntöterä                               | SN.U                  |
| Sopiva kääntöterä                               | ON.U                  |
| kokonaispituus $L_{ges}$ ON.U-terille           | 38,3 mm               |
| Terien lkm Z                                    | 5                     |
| Sarja   | TwinCut               |
| varren malli                                    | reiällä               |
| Asetuskulma $\kappa$                            | 45 astetta            |
| Terien jako                                     | epätasainen           |
| Sisäjähdytys                                    | kyllä                 |
| Työkalun vaihto                                 | PowerCard             |
| Tuotetyyppi                                     | Tasojyrsin            |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Aluslevy   | 219897      |
| Kiinnitysruuvi   | 219899      |
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa  | 219898      |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm                               | 211750 3,8  |
| PrecisionBit Torx Plus <sup>®</sup> -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiili 15IP | 674252 15IP |