



KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M6N



Tilaustiedot

Tilausnumero	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Tuoteluokka	24D

Kuvaus

Käyttö:

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

Tekninen kuvaus

Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
DIN-lieriökanta-ruuveille	M6
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Lasku- $\varnothing D_1$ H13	11 mm
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	10-010 / 110
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	6,4 mm
suurin upotussyvyys l	10 mm
Terien lkm Z	1
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	1
Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1

239652 6IP1