

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat käanttöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattu ja hiottuja.

Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

tyyppi: ST1400

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,14 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,14 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-käanttöterä	OFEW 050405 TN
Laji	HB7515

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	390 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	275 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	245 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	180 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		