

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/4Lmm****Tilastiedot**

Tilausnumero	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Tuoteluokka	250

**Kuvas****Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kokonaispituus $L_{ges}$	150 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	50 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Kääntöterienkoko	15
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	15 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229714