

Garant**TwinCut-tasojyrsin 45° väljä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213410 160/7
GTIN	4045197605474
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Alkaen Ø:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

Varaosa:

Aluslevyruuvi nro 219899. Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

Tekninen kuvaus

Aluslevyn kiinnitysruuvi	219899
Sopiva kääntöterä	SN.U
Sopiva kääntöterä	ON.U

suurin ulko- \varnothing D_{max} ON.U-terille	171,8 mm
kokonaispituus L_{ges} SN.U-terille	63 mm
Terän \varnothing D_c	160 mm
suurin ulko- \varnothing D_{max} SN.U-terille	175,2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Kiinnitysreiän \varnothing	40 mm
kokonaispituus L_{ges} ON.U-terille	61,3 mm
Aluslevy	219897
Terien lkm Z	7
Sarja	TwinCut
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojuysin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Aluslevy	219897
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219898
Kiinnitysruuvi	219899
PrecisionBit Torx Plus [®] -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus [®] -profiili 15IP	674252 15IP