

**KOMET®-upotin, weldonvarsi, Tyyppi: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216660 M12
GTIN	4047109013131
Tuoteluokka	24D

Kuvaus**Käyttö:**

Upotusten tekemiseen lieriökantaruuveillestandardin DIN 74 sivun 2 (M8, sisäjähdytys) mukaan.

Tekninen kuvaus

Lasku- \varnothing D ₁ H13	20 mm
Vähimmäis- \varnothing d _{min}	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950	24-010 / 110
DIN-lieriökanta-ruuveille	M12
Varren \varnothing D ₅ h6	25 mm
suurin upotussyvyys l	20 mm
Terien lkm Z	1
Sopiva kääntöterä	WOEX
Kääntöterien lukumäärä	1
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
varren malli	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP2

239652 8IP2