

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Kääntöterienkoko	10
Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Terien lkm Z	3
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713