

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 225615 80/4 |
| GTIN | 4960664647613 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. |
| Kokonaispituus L_{ges} | 50 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$ | 8 mm |
| Aluslevy | 229751 |
| Terän Ø D_c | 80 mm |
| KiinnitysreiänØ | 27 mm |

| | |
|----------------|----------------|
| Terien lkm Z | 4 |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229700 |
| Aluslevy | 229751 |