

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Tuoteluokka	250

Kuvas**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Kokonaispituus L_{ges}	130 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kääntöterienkoko	10
Terän Ø D_c	32 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713