

**KOMET Unisix® -kääntöterä, BK62, merkintä tyyppi W29: 24-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Kääntöteränupotin nro 216660.

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Nirkon säde: 0,4 mm

Tekninen kuvaus

merkintä	24-010
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	BK62
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		