



Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/4Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	10
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	10 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	130 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Terien lkm Z	4
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713