

**KOMET Unisix® -kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W29: 34-110****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

Kääntöteränupotin nro 216660.

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 06T304

Nirkon säde: 0,4 mm

**Tekninen kuvaus**

merkintä	34-110
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	BK7710
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	200 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		