

**Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.
Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen. Ilman sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	60 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Terän Ø D_c	200 mm
Terien lkm Z	12

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------