

**Kulmajyrsin 90° MFWN, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 50/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.

Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa erinomaisen lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	8 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	110 mm
Sopiva kääntöterä	WNMU 0806..
Ulkoneman pituus $L_1$	30 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Terän Ø $D_c$	50 mm
Kääntöterän ruuvi	229700 (T15; 4,2 Nm)
Terien lkm Z	3
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------