

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7520, Tyyppi: ST900

Tilastiedot

Tilausnumero	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Kaksipuolinen, 2x8 särmää.

Suositus:
Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.
Huomautus:

 Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

 enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$: 3 mm

tyyppi: ST900

 Syöttö f_z / hammas: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
Syöttö f_z / hammas	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
ISO-koodi-kääntöterä	ONMU 05T6 ANER
Laji	HB7520

Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		