

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7510, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen, 2x8 särmää.

Suositus:**Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.****Huomautus:**Ohjeluistamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max} \leq 3 \text{ mm}$

tyyppi: ST1400

Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
ISO-koodi-kääntöterä	ONMU 05T6 ANER

Laji	HB7510
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		