

**Garant**
**XNEU 14T7 ANEN-W Silitysterä, HB7730, Tyyppi: UNI**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	213470 UNI
GTIN	4045197673015
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus**
**Malli:**

Leveäsilitysterä, yksi leikkuusärmä.

**Suositus:**

**Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Viisteen pituus 8 mm.

enimmäistyöstösyvyys  $a_{p \max}$ : 6 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	XNEU 14T7 ANEN-W
Laji	HB7730
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään