

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7730, Tyyppi: GG

Tilaustiedot

Tilausnumero	213437 GG
GTIN	4045197662880
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Kaksipuolinen, 2x8 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Huomautus:

Ohjelaastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max} \leq 3 \text{ mm}$

tyyppi: GG

Syöttö f_z / hammas: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,3 mm
tyyppi	GG
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
ISO-koodi-kääntöterä	ONMU 05T6 ANER

Laji	HB7730
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		