

Garant**Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tasojyrsin 45°, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti. Tarkka terän asettuminen kovametallisten aluslevyjen ansiosta. DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	219860
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	213 mm
Aluslevyn kiinnitysruuvi	219861 (TX8)
Sopiva kääntöterä	SE.. 1203..
Terän Ø D_c	200 mm
Kiinnitysruuvikntöterälle	219862 (25IP; 6 Nm)
KiinnitysreiänØ	60 mm

Terien lkm Z	10
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219862
Kovametalli aluslevy	219860
Kiinnitysruuvi	219861