

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen, 2×8 särmää.

Suositus:**Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$: 3 mm

tyyppi: UNI

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
ISO-koodi-kääntöterä	ONMU 05T6 ANER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		