

**Garant****SEKR 1203 AFTN, HB7525, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213923 ST900  |
| GTIN         | 4045197553874 |
| Tuoteluokka  | 21A           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$ .

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,19 mm

**Tekninen kuvaus**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Syöttö $f_z$ / hammas      | 0,19 mm              |
| tyyppi                     | ST900                |
| ISO-koodi-kääntöterä       | SEKR 1203 AFTN       |
| Laji                       | HB7525               |
| Lastuava aine              | KM                   |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4                    |
| Tuotetyyppi                | Kääntöterä jrsintään |

**Käyttäjätiedot**

|                                | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 260 m/min            | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 180 m/min            | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min            | P                |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 140 m/min            | P                |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 130 m/min            | P                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 170 m/min            | M                |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 110 m/min            | M                |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin | 120 m/min            | K                |
| Uni                            | soveltuu          |                      |                  |
| Öljy                           | soveltuu          |                      |                  |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                      |                  |
| märkä vähintään                | soveltuu          |                      |                  |
| kuiva                          | soveltuu          |                      |                  |
| ilma                           | soveltuu          |                      |                  |