

**Garant****SPKN 1203 EDSR, HB7535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213540 INOX
GTIN	4045197319333
Tuoteluokka	21A

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,17 mm
tyyppi	INOX
Terän paksuus E	3,18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SPKN 1203 EDSR
Laji	HB7535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	500 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	500 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		