

Garant**SPUN 120308 E, HU 7730, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

SPUN 120308 E ST1400 Syöttö f_z / hammas: 0,18 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	SPUN 120308 E
Laji	HU 7730
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	----------	-------	-----------

Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		