

**Garant****Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tasojyrsin 45°, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti. Tarkka terän asettuminen kovametallisten aluslevyjen ansiosta.

**Tekninen kuvaus**

suurin ulko-Ø $D_{max}$	138 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1203..
Aluslevy	219860
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kiinnitysruuvikntöterälle	219862 (25IP; 6 Nm)
Aluslevyn kiinnitysruuvi	219861 (TX8)
Terän Ø $D_c$	125 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm

Terien lkm Z	7
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Kovametalli aluslevy	219860
Kiinnitysruuvi	219861
Kiinnitysruuvi	219862