

**Garant****Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217180 20
GTIN	4045197196910
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:****Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Laipan Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Terien lkm Z	1
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	67 mm
L <sub>2</sub>	52 mm
varren malli	Whistle Notch
Vähimmäis-Ø d <sub>min</sub>	13 mm
Lasku-Ø D	20 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ohjelmointimitta e	3,8 mm
L <sub>3</sub>	45 mm
Sopiva kääntöterä	260142

Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	117 mm
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	219795 1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2