

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Käyttö ainoastaan altatasajaan nro 217180, koko 15, kanssa.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Syöttö f	0,1 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CPMT 05T104 T
Laji	HB7035
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	100 m/min	K
CuZn	soveltuu	90 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		