

Garant
Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 48mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	217180 48
GTIN	4045197281319
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:
Mukana terä (z = 1).
Huomautus:

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Lasku-Ø D	48 mm
varren malli	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Terien lkm Z	1
Ulkoneman pituus L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Ohjelmointimitta e	8,05 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Varren Ø D _s h6	32 mm
Vähimmäis-Ø d _{min}	33 mm
Laipan Ø D ₁	40 mm
Sopiva kääntöterä	260150

Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	223 mm
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kiinnitysruuvi	219844