

**Garant****Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 33mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	217180 33
GTIN	4045197196958
Tuoteluokka	210

## Kuvaus

**Malli:****Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

## Tekninen kuvaus

Ohjelmointimitta e	6,65 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	102 mm
Vähimmäis-Ø d <sub>min</sub>	21 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Laipan Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	82 mm
varren malli	Whistle Notch
Lasku-Ø D	33 mm
L <sub>3</sub>	75 mm
Terien lkm Z	1
Sopiva kääntöterä	260150

Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	152 mm
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219844
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0