

Garant**Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 53mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217180 53
GTIN	4045197465719
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:****Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,5 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D ₅ h6	40 mm
Ulkoneman pituus L ₁	140 mm
Vähimmäis-Ø d _{min}	36 mm
varren malli	Weldon
Terien lkm Z	1
Lasku-Ø D	53 mm
Ohjelmointimitta e	9,05 mm
L ₃	110 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	260158
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	210 mm

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219945
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219848