

Garant**Taaksepäinleikkaava upotin 180°, upotuksen enimmäis-Ø D: 36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217180 36
GTIN	4045197281258
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:****Mukana terä (z = 1).****Huomautus:**

Mitta e = Ohjelmointimitta (tiedot sivun lopussa). GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ohjelmointimitta e	7,05 mm
varren malli	Whistle Notch
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	113 mm
Varren Ø D ₅ h6	32 mm
Vähimmäis-Ø d _{min}	23 mm
L ₂	93 mm
L ₃	85 mm
Lasku-Ø D	36 mm
Terien lkm Z	1
Laipan Ø D ₁	40 mm
Sopiva kääntöterä	260150

Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L	173 mm
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219844
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP