

Garant**Tasojyrstin 45° oikealeikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214200 63/6 |
| GTIN | 4045197131423 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 40 mm |
| Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. |
| Terän Ø D_c | 63 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| KiinnitysreiänØ | 22 mm |
| suurin ulko-Ø D_{max} | 75 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| varren malli | reiällä |

| | |
|--------------------|-------------|
| Asetuskulma κ | 45 astetta |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Kääntöteräruuvisarja10 osaa | 219800 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP | 674252 20IP |