

Garant
Tasojyrsimet, 45°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:
Korkea tuottavuus:

- **Suuri lastuamisnopeus.**
- **Suuret syöttönopeudet.**
- **Lyhyet työstöajat.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	16 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	24,2 mm
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Varren Ø D _s h ₆	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
Terien lkm Z	2

Porrastuskulma α_{\max}	2,12 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	46 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	13,5 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5