

Garant
Tasojyrsimet, 45°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	214395 20/3
GTIN	4045197221629
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:
Korkea tuottavuus:

- **Suuri lastuamisnopeus.**
- **Suuret syöttönopeudet.**
- **Lyhyet työstöajat.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	90 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
Ulkoneman pituus L_1	40 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	28,2 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Varren Ø D_s h6	20 mm
Terien lkm Z	3

Porrastuskulma α_{\max}	1,64 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	17,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5