



## Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 12/2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, rampaus jne.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229706 (T6, 0,45 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	18 mm
Terän Ø $D_c$	12 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	80 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Varren Ø $D_s$ h6	12 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	8 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	22 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	21 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,43 astetta
Ø $D_3$	9 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229706
----------------	--------