

Garant**SEHT 1204 AFTN, CU7725, Tyyppi: ST500**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.Syöttö f_z / hammas: 0,19 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
tyyppi	ST500
ISO-koodi-kääntöterä	SEHT 1204 AFTN
Laji	CU7725
Lastuava aine	Cermet
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	450 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	350 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	M
kuiva	soveltuu		