



Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 14/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229706 (T6, 0,45 Nm)
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Ulkoneman pituus L_1	18 mm
Terän Ø D_c	14 mm
Varren Ø D_s h6	12 mm
Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{\max}	10 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	26 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	25 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,15 astetta
Ø D_3	11 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229706
----------------	--------