

Garant**Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214400 63/5
GTIN	4045197131768
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:**Korkea tuottavuus:**

- **Suuri lastuamisnopeus.**
- **Suuret syöttönopeudet.**
- **Lyhyet työstöajat.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	63 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)
suurin ulko- $\varnothing D_{\max}$	71,2 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
$\varnothing D_3$	71 mm
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	134 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,47 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	60,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	140 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP