

**Kulmajyrsin 90° MECX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, rampaus jne.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229707 (T6, 0,45 Nm)
Varren Ø D _s h6	20 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 0703
Ulkoneman pituus L ₁	25 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	120 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α _{max}	21 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	47 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,55 astetta
Ø D ₃	22 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229707
----------------	--------