

Garant**Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:**Korkea tuottavuus:**

- **Suuri lastuamisnopeus.**
- **Suuret syöttönopeudet.**
- **Lyhyet työstöajat.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D _{max}	71,2 mm
Terän Ø D _c	63 mm
Ø D ₃	71 mm

Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
Terien lkm Z	8
Porrastuskulma α_{max}	0,47 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	60,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	134 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	140 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5