



## Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 30/4Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	10 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	130 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	23 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	58 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,5 astetta
Ø D <sub>3</sub>	24 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------