

**BDMT 070302 ER-JT, PR1210, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227155 GG |
| GTIN | 4960664622573 |
| Tuoteluokka | 25A |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$. Tarkka 90° $a_p = 4$ mm:iin saakka.

Nirkon säde: 0,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,09 – 0,16 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| tyyppi | GG |
| Syöttö f_z / hammas | 0,09 – 0,16 mm |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 070302 ER-JT |
| Laji | PR1210 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| GG(G) | soveltuu | 180 m/min | K |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |