



Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	40 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuskulma α _{max}	0,35 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	33 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------