

Garant**SDHW 0903 AESN, CU7725, Tyyppi: ST500**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214475 ST500
GTIN	4045197319579
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

- Erikoiskääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
- Tarkkuussinrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
- Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Syöttö f_z / hammas: 0,19 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,19 mm
tyyppi	ST500
ISO-koodi-kääntöterä	SDHW 0903 AESN
Laji	CU7725
Lastuava aine	Cermet
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	350 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	P
kuiva	soveltuu		