

Garant**Tasojyrsimet, 45°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:**Korkea tuottavuus:**

- **Suuri lastuamisnopeus.**
- **Suuret syöttönopeudet.**
- **Lyhyet työstöajat.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,5** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	100 mm
Sopiva kääntöterä	SD.. 0903
Ø D ₃	108 mm

Kiinnitysreiän \varnothing	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219809 (8IP; 1,5 Nm)
suurin ulko- $\varnothing D_{\max}$	108,2 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	14
Porrastuskulma α_{\max}	0,29 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	208 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	214 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	97,5 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	45 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,5 Nm	211750 1,5
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219809
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP