



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227315 25/3 |
| GTIN | 4960664672929 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------------|
| Kiinnityskierre M | M12 |
| Terän Ø D _c | 25 mm |
| Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 |
| Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Kokonaispituus L _{ges} | 35 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 10 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 48 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 44 mm |
| Porrastuskulma α _{max} | 0,64 astetta |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 18 mm |
| Ø D ₃ | 19 mm |
| varren malli | Kierteellinen |

| | |
|----------------|---------------|
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229708 |
|----------------|--------|