



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kiinnityskierre M	M16
Terän Ø D _c	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	58 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,46 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	25 mm
Ø D ₃	26 mm

varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------