



## Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/2Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.  
Terien vähäinen lukumäärä.

### Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus $L_1$	36 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	120 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 170408
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	15,7 mm
Varren Ø $D_s$ h6	20 mm
Terän Ø $D_c$	25 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	16,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	43 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,86 astetta
Ø $D_3$	18 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------